

01 / Scheide – Vorderwand


1 / 3

Schnittkante: 75 × 220 mm | Schnittmaße · Nahtabstand 4 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Scheidenkörper entlang der Außenkontur. Mündung offen lassen. Klingen- und Passformkontur sowie die Dicke des Materialpakets anhand eines sicheren Modells präzisieren; die Naht muss innerhalb des Distanzstücks verlaufen.



Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 240 × 316 mm.

Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/sheath/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.

VLOTHO / CAD

02 / Scheide – Rückwand


2 / 3

Schnittkante: 75 × 220 mm | Schnittmaße · Nahtabstand 4 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Scheidenkörper entlang der Außenkontur. Mündung offen lassen. Klingen- und Passformkontur sowie die Dicke des Materialpakets anhand eines sicheren Modells präzisieren; die Naht muss innerhalb des Distanzstücks verlaufen.



Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 240 × 316 mm.

Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/sheath/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.


VLOTHO / CAD

Schnittkante: 75 × 220 mm | Schnittmaße · Nahtabstand 4 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Distanzstück mit einer Dicke von 3 mm und einer Breite von 10 mm. Schützt die Naht vor der Klingenkante. Mündung nicht schließen; Position von Klinge und Naht anhand des Modells prüfen.



Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 240 × 316 mm.

Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/sheath/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.